


Hammer-on flensklemme, vertikalt Mount med Stud



FUNKSJONER

Kan brukes til å feste bokser, armaturer eller andre bruksområder fra bjelkens flenser

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler

Passer de fleste bjelker


Krever kun en hammer for installasjon

Materiale: Fjærstål;Stål

Overflate: NVent CADDY-armering;Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Flenstykkelse (FT)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
4H24IM11	170140	1319419	3 - 8 mm	6	11mm	150N
4H58IM11	170160	1319420	8 - 14 mm	6	11mm	150N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

