

HD Heavy Duty rørklemme



FUNKSJONER

Hjørnesveiset kontaktmutter med flate sider for bruk med skrunøkler

Flens som er lett å åpne for rørdimensjoner under 4"

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi
Temperatur: -50 to 110 °C
Farge: Svart



SPESIFIKASJONER

Table 1/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
HDI023	577034	3532357	Elektro galvanisert	19 - 23 mm	15	M8, M10
HDI028	577035	3532358	Elektro galvanisert	24 - 28 mm	20	M8, M10
HDI045	577038	3532362	Elektro galvanisert	40 - 45 mm	32	M8, M10
HDI058	577040	3532364	Elektro galvanisert	53 - 58 mm		M8, M10
HDI065	577041	3532365	Elektro galvanisert	60 - 65 mm	50	M8, M10
HDI078	577043	3532367	Elektro galvanisert	73 - 78 mm	65	M10, M12
HDI116	577048	3532373	Elektro galvanisert	108 - 116 mm	100	M10, M12
HDI145	577052	3532377	Elektro galvanisert	138 - 145 mm	125	M12, M16
HDI273	577066	3532391	Elektro galvanisert	265 - 273 mm	250	M16, M20
HDI008EG	579001		Elektro galvanisert	12 - 17 mm	8	M8, M10
HDI008G	579081		GEOMET® 321	12 - 17 mm	8	M8, M10

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
HDI015EG	579002		Elektro galvanisert	21 - 28 mm	15	M8, M10
HDI015G	579082		GEOMET® 321	21 - 28 mm	15	M8, M10
HDI020EG	579003		Elektro galvanisert	25 - 32 mm	20	M8, M10
HDI020G	579083		GEOMET® 321	25 - 32 mm	20	M8, M10
HDI025EG	579004		Elektro galvanisert	33 - 40 mm	25	M8, M10
HDI025G	579084		GEOMET® 321	33 - 40 mm		M8, M10
HDI032EG	579005		Elektro galvanisert	41 - 48 mm	32	M8, M10
HDI032G	579085		GEOMET® 321	41 - 48 mm	32	M8, M10
HDI040EG	579006		Elektro galvanisert	48 - 56 mm	40	M8, M10

Table 2/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
HDI040G	579086		GEOMET® 321	48 - 56 mm	40	M8, M10
HDI047EG	579007		Elektro galvanisert	53 - 59 mm		M8, M10
HDI047G	579087		GEOMET® 321	53 - 59 mm		M8, M10
HDI050EG	579008		Elektro galvanisert	60 - 69 mm	50	M8, M10
HDI050G	579088		GEOMET® 321	60 - 69 mm	50	M8, M10
HDI060EG	579009		Elektro galvanisert	67 - 75 mm		M10, M12
HDI060G	579089		GEOMET® 321	67 - 75 mm		M10, M12
HDI065EG	579011		Elektro galvanisert	75 - 81 mm	65	M10, M12
HDI065G	579091		GEOMET® 321	75 - 81 mm	65	M10, M12
HDI075EG	579012		Elektro galvanisert	83 - 91 mm		M10, M12
HDI075G	579092		GEOMET® 321	83 - 91 mm		M10, M12
HDI080EG	579013		Elektro galvanisert	87 - 95 mm	80	M10, M12
HDI080G	579093		GEOMET® 321	87 - 95 mm	80	M10, M12
HDI085EG	579014		Elektro galvanisert	95 - 104 mm		M10, M12
HDI085G	579094		GEOMET® 321	95 - 104 mm		M10, M12
HDI095EG	579015		Elektro galvanisert	102 - 112 mm		M10, M12
HDI095G	579095		GEOMET® 321	102 - 112 mm		M10, M12
HDI100EG	579016		Elektro galvanisert	109 - 119 mm	100	M10, M12
HDI100G	579096		GEOMET® 321	109 - 119 mm	100	M10, M12
HDI110EG	579017		Elektro galvanisert	122 - 138 mm		M12, M16

Table 3/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
HDI110G	579097		GEOMET® 321	122 - 138 mm		M12, M16
HDI120EG	579018		Elektro galvanisert	128 - 141 mm		M12, M16
HDI120G	579098		GEOMET® 321	128 - 141 mm		M12, M16
HDI125EG	579019		Elektro galvanisert	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDI125G	579099		GEOMET® 321	136 - 147 mm	125	M12, M16
HDI140EG	579021		Elektro galvanisert	153 - 164 mm		M12, M16
HDI140G	579101		GEOMET® 321	153 - 164 mm		M12, M16
HDI150EG	579022		Elektro galvanisert	164 - 174 mm	150	M12, M16
HDI150G	579102		GEOMET® 321	164 - 174 mm	150	M12, M16
HDI180EG	579023		Elektro galvanisert	196 - 209 mm		M12, M16
HDI180G	579103		GEOMET® 321	196 - 209 mm		M12, M16
HDI200EG	579024		Elektro galvanisert	214 - 226 mm	200	M12, M16
HDI200G	579104		GEOMET® 321	214 - 226 mm	200	M12, M16
HDI250EG	579025		Elektro galvanisert	266 - 274 mm	250	M20
HDI250G	579105		GEOMET® 321	266 - 274 mm	250	M20
HDI300EG	579026		Elektro galvanisert	308 - 324 mm	300	M20
HDI300G	579106		GEOMET® 321	308 - 324 mm	300	M20
HDI350EG	579027		Elektro galvanisert	340 - 356 mm	350	M20
HDI350G	579107		GEOMET® 321	340 - 356 mm	350	M20
HDI400EG	579028		Elektro galvanisert	393 - 409 mm	400	M20

Table 4/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflate	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)
HDI400G	579108		GEOMET® 321	393 - 409 mm	400	M20
HDI450EG	579029		Elektro galvanisert	444 - 460 mm	450	M20
HDI450G	579109		GEOMET® 321	444 - 460 mm	450	M20
HDI500EG	579031		Elektro galvanisert	497 - 512 mm	500	M20
HDI500G	579111		GEOMET® 321	497 - 512 mm	500	M20

Table 1/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI023	577034	3532357	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6
HDI028	577035	3532358	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6
HDI045	577038	3532362	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6
HDI058	577040	3532364	30 mm	2.5 mm	6 mm	M6

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde(W)	Tykkelse(T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI065	577041	3532365	30 mm	2.5 mm	8 mm	M8
HDI078	577043	3532367	30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI116	577048	3532373	30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI145	577052	3532377	40 mm	4 mm	10 mm	M10
HDI273	577066	3532391	40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI008EG	579001		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI008G	579081		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI015EG	579002		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI015G	579082		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI020EG	579003		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI020G	579083		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI025EG	579004		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI025G	579084		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI032EG	579005		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI032G	579085		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI040EG	579006		25 mm	2 mm	8 mm	M8

Table 2/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI040G	579086		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI047EG	579007		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI047G	579087		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI050EG	579008		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI050G	579088		25 mm	2 mm	8 mm	M8
HDI060EG	579009		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI060G	579089		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI065EG	579011		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI065G	579091		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI075EG	579012		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI075G	579092		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI080EG	579013		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI080G	579093		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI085EG	579014		30 mm	3 mm	8 mm	M8
HDI085G	579094		30 mm	3 mm	8 mm	M8

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde(W)	Tykkelse(T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI095EG	579015		30 mm	3 mm	10 mm	M10
HDI095G	579095		30 mm	3 mm	10 mm	M10
HDI100EG	579016		30 mm	3 mm	10 mm	M10
HDI100G	579096		30 mm	3 mm	10 mm	M10
HDI110EG	579017		40 mm	4 mm	10 mm	M10

Table 3/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI110G	579097		40 mm	4 mm	10 mm	M10
HDI120EG	579018		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI120G	579098		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI125EG	579019		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI125G	579099		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI140EG	579021		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI140G	579101		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI150EG	579022		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI150G	579102		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI180EG	579023		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI180G	579103		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI200EG	579024		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI200G	579104		40 mm	4 mm	12 mm	M12
HDI250EG	579025		50 mm	5 mm	16 mm Min	M16
HDI250G	579105		50 mm	5 mm	16 mm	M16
HDI300EG	579026		50 mm	5 mm	16 mm	M16
HDI300G	579106		50 mm	5 mm	16 mm	M16
HDI350EG	579027		50 mm	5 mm	16 mm	M16
HDI350G	579107		50 mm	5 mm	16 mm	M16
HDI400EG	579028		60 mm	6 mm	16 mm	M16

Table 4/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI400G	579108		60 mm	6 mm	16 mm	M16
HDI450EG	579029		60 mm	6 mm	16 mm	M16
HDI450G	579109		60 mm	6 mm	16 mm	M16

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde(W)	Tykkelse(T)	Skruediameter (Sc)	Skruediameter, metrisk (Sc)
HDI500EG	579031		60 mm	6 mm	16 mm	M16
HDI500G	579111		60 mm	6 mm	16 mm	M16

Table 1/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI023	577034	3532357	30mm	2000N	ITB
HDI028	577035	3532358	30mm	2000N	ITB
HDI045	577038	3532362	30mm	2000N	ITB
HDI058	577040	3532364	30mm	2000N	ITB
HDI065	577041	3532365	40mm	2000N	ITB
HDI078	577043	3532367	40mm	3500N	ITB
HDI116	577048	3532373	40mm	3500N	ITB
HDI145	577052	3532377	40mm	5000N	ITB
HDI273	577066	3532391	40mm	10000N	ITB
HDI008EG	579001		25mm	2000N	
HDI008G	579081		25mm	2000N	
HDI015EG	579002		25mm	2000N	
HDI015G	579082		25mm	2000N	
HDI020EG	579003		25mm	2000N	
HDI020G	579083		25mm	2000N	
HDI025EG	579004		25mm	2000N	
HDI025G	579084		25mm	2000N	
HDI032EG	579005		25mm	2000N	
HDI032G	579085		25mm	2000N	
HDI040EG	579006		25mm	2000N	

Table 2/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI040G	579086		25mm	2000N	
HDI047EG	579007		25mm	2000N	
HDI047G	579087		25mm	2000N	
HDI050EG	579008		25mm	2000N	
HDI050G	579088		25mm	2000N	
HDI060EG	579009		25mm	3500N	
HDI060G	579089		25mm	3500N	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI065EG	579011		25mm	3500N	
HDI065G	579091		25mm	3500N	
HDI075EG	579012		25mm	3500N	
HDI075G	579092		25mm	3500N	
HDI080EG	579013		25mm	3500N	
HDI080G	579093		25mm	3500N	
HDI085EG	579014		25mm	3500N	
HDI085G	579094		25mm	3500N	
HDI095EG	579015		40mm	3500N	
HDI095G	579095		40mm	3500N	
HDI100EG	579016		40mm	3500N	
HDI100G	579096		40mm	3500N	
HDI110EG	579017		40mm	3500N	

Table 3/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI110G	579097		40mm	3500N	
HDI120EG	579018		40mm	3500N	
HDI120G	579098		40mm	3500N	
HDI125EG	579019		40mm	3500N	
HDI125G	579099		40mm	3500N	
HDI140EG	579021		40mm	3500N	
HDI140G	579101		40mm	3500N	
HDI150EG	579022		40mm	3500N	
HDI150G	579102		40mm	3500N	
HDI180EG	579023		40mm	8500N	
HDI180G	579103		40mm	8500N	
HDI200EG	579024		40mm	8500N	
HDI200G	579104		40mm	8500N	
HDI250EG	579025		60mm	10000N	
HDI250G	579105		60mm	10000N	
HDI300EG	579026		60mm	12500N	
HDI300G	579106		60mm	12500N	
HDI350EG	579027		60mm	12500N	
HDI350G	579107		60mm	12500N	

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI400EG	579028		60mm	12500N	


Table 4/4

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruelengde (L)	Statisk belastning	Sertifiseringer
HDI400G	579108		60mm	12500N	
HDI450EG	579029		60mm	12500N	
HDI450G	579109		60mm	12500N	
HDI500EG	579031		60mm	12500N	
HDI500G	579111		60mm	12500N	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

