

Hk Kabelklemme



FUNKSJONER


Feste av lave spenningskabler

Festes enkelt på en bjelke

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Flenstykkelse (FT)	Ytre diameter (OD)
HK25	187440	1319568	1.5 - 4.5 mm	4.2 - 6.5 mm
HK48	187450	1319569	4 - 8 mm	4.2 - 6.5 mm
HK811	187460	1319570	8 - 11 mm	4.2 - 6.5 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

