

HSC Hole Snap Clip



FUNKSJONER

Opplagrede kabler eller plastisolerende ledere til flater

Fjærklips som fester på dekket


Monteres i to ulike retninger

Passer alle hull på min. 6 mm

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	A
HSC1011	186020	1341388	10 - 11 mm	6 mm
HSC1214	186030	1341389	12 - 14 mm	6 mm
HSC1518	186040	1341377	15 - 18 mm	6 mm
HSC1924	186050	1341390	19 - 24 mm	6 mm
HSC2532	186060	1341391	25 - 32 mm	6 mm
HSC67	186000	1341384	6 - 7 mm	6 mm
HSC78	187740	1341385	7 - 8 mm	6 mm
HSC89	186010	1341386	8 - 9 mm	6 mm
HSC910	187780	1341387	9 - 10 mm	6 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

