


HW Wedge Nut for Dovetail Deck

FUNKSJONER

Trapesmutter for oppheng fra ståltak

Lett å installere

Passer til flere profiler for komposittgulvdekker



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Vinkel (a)	A	B.
HW10	187290	1319563	10	15 °	25 mm	12 mm
HW12	187300		12	15 °	25 mm	16 mm
HW6	187270	1319561	6	15 °	25 mm	12 mm
HW8	187280	1319562	8	15 °	25 mm	12 mm
PHWC6	196240		6	25 °	18 mm	9.5 mm
PHWC8	196250		8	25 °	18 mm	9.5 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Statisk belastning
HW10	187290	1319563	12 mm	2100N
HW12	187300		16 mm	2100N
HW6	187270	1319561	12 mm	1200N
HW8	187280	1319562	12 mm	1700N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Statisk belastning
PHWC6	196240		9.5 mm	1200N
PHWC8	196250		9.5 mm	1700N

Metal Decking Compatibility for Wedge Nuts								
Part Number		HW4	HW6	HW8	HW10	HW12	PHWC6	PHWC8
TATA	Comflor 51+	X	X	X	X	X		
	Comflor 60/75						X	X
	Comflor 80/95						X	X
	Ribdeck 80						X	X
SMD	R51+	X	X	X	X	X		
KINGSPAN	Multideck 50	X	X	X	X	X		
CMF	Metfloor 55	X	X	X	X	X		

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

