

INC8 intern Strut Beam klemme

FUNKSJONER

Monterer skinner i bjelker



SPESIFIKASJONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Material	Overflate	Avstivertype	A
INC8	336290	1340679	Fjærstål	NVent CADDY-armering	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Dreiemoment (TQ)	Statisk belastning
INC8	336290	1340679	8	25mm	6 N·m	450N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Profilen må kuttes 20 mm (3/4") kortere enn den indre avstanden mellom de to bjelkeflensene for å gjøre rom for klemmene



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

