

# Innvendig kanalspyler




## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale | Overflate        | Hullstørrelse (HS) | A     | B.    |
|---------------|----------------|-----------|------------------|--------------------|-------|-------|
| ZE101         | 387510         | Stål      | Varmegalvanisert | 13 mm              | 40 mm | 30 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Tykkelse (T) | Skrue inkludert |
|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| ZE101         | 387510         | 6 mm         | Nei             |



### ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

#### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

#### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

#### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

