

Intern Strut Beam klemme med bolt



FUNKSJONER

U-formet bøyle for fastklemming av baksiden av en monteringskinne på en bjelke

Sekskantbolt er inkludert

Krever installasjon i par

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Flenstykkelse (FT)	Bredde (W)
ZT606HDEG	313270	1340606	Stål	Varmegalvanisert, Elektrogalvanisert	28 mm Max	30 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Statisk belastning
ZT606HDEG	313270	1340606	10	2900N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning er basert på ett par av profilklemmer.

Inkluder monteringskinnens tykkelse ved beregning av flenstykkelse.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

