

# J Series C Purlin-klemme



## FUNKSJONER

Muliggjør festing av nVent CADDY Speed Link-montasjer, vaier, S-kroker eller kjetting fra takåser og fagverksbjelker

Krever kun en hammer for installasjon

**Materiale:** Fjærstål  
**Overflate:** NVent CADDY-armering


## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Flenstykkelse (FT) | Hullstørrelse (HS) | A         | B.    |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|-----------|-------|
| J1            | 170370         | 1341067  | 1.5 - 4 mm         | 6.8 mm             | 10 mm Min | 36 mm |
| J2            | 171590         | 1341068  | 4.0 - 6.5 mm       | 6.8 mm             | 10 mm Min | 42 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | C.    | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|-------|--------------------|
| J1            | 170370         | 1341067  | 44 mm | 700N               |
| J2            | 171590         | 1341068  | 50 mm | 700N               |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

