

KP T-Bolt for C-kanal E0/E0L/E1



FUNKSJONER

For bruk med C-profiler

Formontert med stor skive og mutter

Kanaltype: E0;E0L;E1
Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	A	B.
KP2708030	590076	3435952	8	30mm	25 mm	14 mm
KP2708040	590077	3435953	8	40mm	25 mm	14 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Skyvekraften F2 er begrenset til 600 N for alle typer muttere og T-bolter for C-kanalsystem.

Nuts and T-Bolts for C-channel System	
C-Channel Type	Pullout Force F1
E0	1300 N
E0L	800 N
E1	1900 N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

