

Metalltrykkklemme, brannklassifiserte



FUNKSJONER

Inkludert pakning for E30 Brannklassifisert, I smsvar med DIN 4102-12

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

Materiale: Fjærstål
Overflate: NVent CADDY-armering





SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM10H6IN	182048	1300339	7.2 mm	171.5mm
PKM16H6IN	182049	1300340	7.2 mm	233.5mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Brannklassifiseringstest utført med kabeltyper listet. Ekvivalent halogenfri sikkeretskabel kan brukes i henhold til nasjonale retningslinjer.

Datakabelkapasitet for E30-brannklasse				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Delenummer	Antall ledningspar	Ledningsdiameter	Kabeldiameter	Antall kabler
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Maks
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Maks
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Maks



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

