

Metalltrykkklemme med naglpistol Insert



FUNKSJONER

Klips montert på munnsykke på gass eller batteri-drevet spikermaskin, muliggjør håndfri installasjon på konstruksjoner, og fra gulv-nivå å anvende forlenger

Enkelt å anvende ved mindre kabeldimensjoner

Fjærstålklips som beholder formen etter montasjen, og deretter gir plass for kablene å bli montert

Avrundede kanter hjelper med å unngå skade på kabler

Kablene som er ryddig installert, sørger for en stabil drift og et profesjonelt utseende

Lav profiler tillater enkel montasje der det er mangel på plass

Materiale: Fjærstål;Nylon

Overflate: NVent CADDY-armering

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Kabelkapasitet	Diameter (Ø)	Hullstørrelse (HS)	Lengde (L)
PKM10H3GBSF	182053	10	10 mm	3 mm	171.5mm
PKM16H3GBSF	182054	16	10 mm	3 mm	233.5mm



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Kan anvende opp til kabeldiameter 13 mm, ved bruk av en standard 6 mm pakning.

Spikermaskinens mellomlegg/pakning, er forenlig med BeA® CN60-688ES, Hilti® BX 3, GX 3, DEWALT® Trak-It C3, SPIT® PULSA 40E, 800E, 700, 1000 eller likevedige spikere.

Konsulter med produsenten av spikerpistolen for å evaluere den statiske belastningen for spikeren og type betong brukt ved installasjonen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

