


MTVB Gravity veksle med gummiskive

FUNKSJONER

Komplett med stag, mutter, skive og belastningsfordelingsblokk

Gjengestaget er sikret mot utilsiktet fjerning

Godkjent for bruk i stasjonære brannvernssystemer (for rørdimensjoner opptil 2")



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Lengde (L)	Borekronediameter	Statisk belastning
MTVB10100	584465	1342808	10	100mm	25mm	800N
MTVB10200	584466	3535387	10	200mm	25mm	800N
MTVB8100	584455	1342807	8	100mm	22mm	800N
MTVB8200	584456	3535383	8	200mm	22mm	800N

Table 2/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ultimat statisk belastning (F)	Sertifiseringer
MTVB10100	584465	1342808	20kN	VdS G412037, FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB10200	584466	3535387	20kN	FM Approved, Pipe Hanger Components
MTVB8100	584455	1342807	20kN	VdS G412037
MTVB8200	584456	3535383	20kN	VdS G412037

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer maksimal anbefalt belastning ved festing på en trapesformet plate.

Den endelige statiske belastningsverdien tar ikke hensyn til underlagsmaterialets belastningsegenskaper. Den egnede sikkerhetsfaktoren skal legges til denne belastningsindeksen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

