


Flere vedlegg



FUNKSJONER

Fordeler belastningen på to ankere

Reduserer antall installerte støtter som er nødvendig for betong- og trestrukturer til et minimum

Ideell for installasjon av dekker

Brukes til både laterale og langsgående bruksområder med pendelstøtte

Tilfredsstiller kravene i NFPA® 13 til seismiske støttekonstruksjoner

Tilpasset for installasjoner i samsvar med CEN/TS 1755:2021

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Hullstørrelse 2 (HS2)	A	B.	C.	D
CSBMA050050EG	404371	14 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm
CSBMA050075EG	404372	20 mm	14 mm	304.8 mm	63.5 mm	63.5 mm	228.6 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



Monteres på strukturen ved bruk av hull som vist i HS1.


Strukturfeste- og vinkelklammer er ikke inkludert.

UL-belastninger			
Delenummer	Strukturestemontering	Avstivning Konstruksjonsdel	Nominell last
CSBMA050050	CSBU1	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBUNIV050	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	4893 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	5783 N
CSBMA050075	CSBU1	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBUNIV050	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	3025 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	4893 N
	CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
		CSB18CBL	3434 N
		CSB36CBL	5783 N

FM-belastninger				
Delenummer	Horizontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertikal			
	30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBMA050050EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N
CSBMA050075EG	14,630 N	20,100 N	24,640 N	27,570 N

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

