

nVent-mikrofiksisolert M8/M10



FUNKSJONER

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Plastikk sikring hindrer at skruene faller ut under installasjon

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Halogenfri

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi
Overflate: Elektrogalvanisert
Temperatur: -50 to 110 °C
Farge: Svart



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFD015	586001	3536013	11 - 15 mm	8	M8, M10	20 mm
MFD019	586002	3536014	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
MFD025	586003	3536015	19 - 25 mm	15	M8, M10	20 mm
MFD031	586004	3536016	25 - 31 mm	20	M8, M10	20 mm
MFD037	586005	3536017	31 - 37 mm	25	M8, M10	20 mm
MFD044	586006	3536018	37 - 44 mm	32	M8, M10	20 mm
MFD050	586007	3536019	44 - 50 mm	40	M8, M10	20 mm
MFD058	586008	3536021	50 - 58 mm		M8, M10	20 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFD068	586009	3536022	58 - 68 mm	50	M8, M10	20 mm
MFD078	586010	3536023	68 - 78 mm	65	M8, M10	23 mm
MFD088	586011	3536024	78 - 88 mm		M8, M10	23 mm
MFD098	586012	3536025	88 - 98 mm	80	M8, M10	23 mm
MFD108	586013	3536026	98 - 108 mm	90	M8, M10	23 mm
MFD118	586014	3536027	108 - 118 mm	100	M8, M10	23 mm
MFD128	586015	3536028	118 - 128 mm		M8, M10	23 mm
MFD138	586016	3536029	128 - 138 mm		M8, M10	23 mm
MFD148	586017	3533371	138 - 148 mm	125	M8, M10	25 mm
MFD160	586018	3533372	150 - 160 mm		M8, M10	25 mm
MFD170	586019	3533373	160 - 170 mm	150	M8, M10	25 mm
MFD200	586020	3533374	190 - 200 mm		M8, M10	27 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
MFD215	586021	3533375	205 - 215 mm		M8, M10	27 mm
MFD225	586022	3533376	215 - 225 mm	200	M8, M10	27 mm
MFD250	586023	3533377	239 - 250 mm		M8, M10	30 mm
MFD275	586024	3533378	265 - 275 mm	250	M8, M10	30 mm
MFD319	586025	3533379	309 - 319 mm		M8, M10	30 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFD015	586001	3536013	1 mm	6	17mm	1000N
MFD019	586002	3536014	1 mm	6	17mm	1000N
MFD025	586003	3536015	1 mm	6	22mm	1000N
MFD031	586004	3536016	1 mm	6	22mm	1000N
MFD037	586005	3536017	1 mm	6	22mm	1000N
MFD044	586006	3536018	1 mm	6	27mm	1000N
MFD050	586007	3536019	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD058	586008	3536021	1.25 mm	6	27mm	1500N
MFD068	586009	3536022	1.25 mm	6	32mm	1500N
MFD078	586010	3536023	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD088	586011	3536024	1.5 mm	6	32mm	2000N
MFD098	586012	3536025	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD108	586013	3536026	1.75 mm	6	37mm	2500N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFD118	586014	3536027	1.75 mm	6	37mm	2500N
MFD128	586015	3536028	2 mm	6	37mm	3000N
MFD138	586016	3536029	2 mm	6	37mm	3000N
MFD148	586017	3533371	2 mm	6	37mm	3200N
MFD160	586018	3533372	2 mm	6	37mm	3200N
MFD170	586019	3533373	2 mm	6	37mm	3200N
MFD200	586020	3533374	2.25 mm	6	37mm	3600N


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFD215	586021	3533375	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD225	586022	3533376	2.25 mm	6	37mm	3600N
MFD250	586023	3533377	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD275	586024	3533378	2.5 mm	6	37mm	4000N
MFD319	586025	3533379	2.5 mm	6	37mm	4000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Før i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

