

nVent-KABELFESTE ikke-isolert ventilasjonskanal klemme



FUNKSJONER

Komplett montasjesett med alt tilbehør leveres i esker, klar til montasje (diameter opp til 600 mm)

Større åpningsvinkel gjør montasjen lettere for alle standard dimensjoner av ventilasjonsrør (diameter opp til 600 mm)

Hurtig montasjesystem hindrer opphengingen å løsne, eller åpne seg når ventilasjonsrøret beveger seg ved tilpasninger og justeringer (diameter opp til 600 mm)

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett (diameter opp til 600 mm)

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert




SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
MFVN0100EG	586503	3533342	100 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVN0125EG	586505	3533344	125 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVN0150EG	586507	3533346	150 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVN0160EG	586508	3533347	160 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVN0200EG	586510	3533349	200 mm	M8, M10	20 mm	1 mm
MFVN0250EG	586512	3533352	250 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVN0315EG	586515	3533355	315 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVN0355EG	586516	3533356	355 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVN0400EG	586517	3533357	400 mm	M8, M10	21 mm	1.25 mm
MFVN0450EG	586518	3533358	450 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVN0500EG	586519	3533359	500 mm	M8, M10	21 mm	1.5 mm
MFVN0630EG	586522	3533363	630 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVN0800EG	586524	3533365	800 mm	M8, M10	23 mm	1.75 mm
MFVN1000EG	586526	3533367	1000 mm	M8, M10	23 mm	2 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Vinkel (a)	Statisk belastning	Sertifiseringer
MFVN0100EG	586503	3533342	6	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655
MFVN0125EG	586505	3533344	6	27mm	80 °	775N	RAL-GZ 655
MFVN0150EG	586507	3533346	6	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655
MFVN0160EG	586508	3533347	6	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655
MFVN0200EG	586510	3533349	6	40mm	80 °	775N	RAL-GZ 655
MFVN0250EG	586512	3533352	6	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655
MFVN0315EG	586515	3533355	6	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655
MFVN0355EG	586516	3533356	6	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655
MFVN0400EG	586517	3533357	6	40mm	80 °	1000N	RAL-GZ 655
MFVN0450EG	586518	3533358	6	40mm	80 °	900N	
MFVN0500EG	586519	3533359	6	40mm	80 °	900N	
MFVN0630EG	586522	3533363	6	40mm		1150N	
MFVN0800EG	586524	3533365	6	40mm		1150N	
MFVN1000EG	586526	3533367	6	40mm		1400N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

