

nVent-mikrofix Plus-isolert



FUNKSJONER

Utøket åpningsvinkel for tilpassning av alle standard rør-dimensjoner

Hurtig blokkerings teknikk, forhindrer opphenget å utilsiktet åpne seg eller løsne når metall-røret er i bevegelse, eller ved justeringer

Kun En-hånds montasje, enkelt, sikkert og lett

Førhøyet kanter forhindrer foringen å løsne, og det eliminerer ekstra påpasselighet under montasjen

Gjengeboltens trykk holder koblingen på plass, og hindrer skruen eller rør- klammer å falle ut under montasjen

Skruhodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Føket lengde av klammer-ørene, plasserer skruen lenger ut fra selve klammeret, og gir bedre plass for montasjen

Kombimutter for M8 og M10 kan anvendes

Skruelengde er optimalisert for å imøtekomme et økt rørområde, som forenkler innkjøp

Halogenfri

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Materiale: Stål;EPDM-SBR-gummi
Overflate: Elektrogalvanisert
Farge: Svart
Temperatur: -50 to 110 °C



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	NB/DN	Bredde (W)	Tykkelse (T)
MFP015	586701	11 - 15 mm	M8, M10	8	20 mm	1 mm
MFP019	586702	15 - 19 mm	M8, M10	10	20 mm	1 mm
MFP025	586703	19 - 25 mm	M8, M10	15	20 mm	1 mm
MFP031	586704	25 - 31 mm	M8, M10	20	20 mm	1 mm
MFP037	586705	31 - 37 mm	M8, M10	25	20 mm	1 mm
MFP044	586706	37 - 44 mm	M8, M10	32	20 mm	1 mm
MFP051	586707	45 - 51 mm	M8, M10	40	21 mm	1.25 mm
MFP058	586708	50 - 58 mm	M8, M10		21 mm	1.25 mm
MFP068	586709	58 - 68 mm	M8, M10	50	21 mm	1.25 mm
MFP078	586710	68 - 78 mm	M8, M10	65	23 mm	1.5 mm
MFP088	586711	78 - 88 mm	M8, M10		23 mm	1.5 mm
MFP098	586712	88 - 98 mm	M8, M10	80	23 mm	1.75 mm
MFP108	586713	98 - 108 mm	M8, M10	90	23 mm	1.75 mm
MFP118	586714	108 - 118 mm	M8, M10	100	23 mm	1.75 mm
MFP128	586715	118 - 128 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFP138	586716	128 - 138 mm	M8, M10		23 mm	2 mm
MFP148	586717	138 - 148 mm	M8, M10	125	25 mm	2 mm
MFP160	586718	150 - 160 mm	M8, M10		25 mm	2 mm
MFP170	586719	160 - 170 mm	M8, M10	150	25 mm	2 mm
MFP200	586720	190 - 200 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Ytre diameter (OD)	Stangstørrelse (RS)	NB/DN	Bredde (W)	Tykkelse (T)
MFP215	586721	205 - 215 mm	M8, M10		27 mm	2.25 mm

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFP015	586701	6	27mm	1000N
MFP019	586702	6	27mm	1000N
MFP025	586703	6	32mm	1000N
MFP031	586704	6	32mm	1000N
MFP037	586705	6	32mm	1000N
MFP044	586706	6	37mm	1000N

Katalognummer	Artikkelnummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFP051	586707	6	37mm	1500N
MFP058	586708	6	37mm	1500N
MFP068	586709	6	40mm	1500N
MFP078	586710	6	40mm	2000N
MFP088	586711	6	40mm	2000N
MFP098	586712	6	45mm	2500N
MFP108	586713	6	45mm	2500N
MFP118	586714	6	50mm	2500N
MFP128	586715	6	50mm	3000N
MFP138	586716	6	50mm	3000N
MFP148	586717	6	50mm	3200N
MFP160	586718	6	50mm	3200N
MFP170	586719	6	50mm	3200N
MFP200	586720	6	50mm	3600N


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
MFP215	586721	6	50mm	3600N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Før i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

