

nVent PADDY Pyramid utstyr støtte sett, 6 post base



FUNKSJONER

Settet består av fotmontasjer, ramme og klemmer til utstyrsstøtten

Monteres og tilpasses størrelse og høyde på få minutter av en enkeltperson med ett verktøy

Innovative tverrbjelke- og utstyrsstøtteklemmer for rask montering

Hel skumpute gir en skånsom kontaktflate for alle taktyper

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Montert støttekonstruksjon kan løftes og transporteres som en enhet



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Temperatur	Høyde (H)
PEK6B	360427	3435711	Stål, Polypropylen, Polyetylen	Varmegalvanisert	-34 to 54.4 °C	305 - 457 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Stolpebase (A)	Firkantet rør (B)	Montering av tverrstang (C)
PEK6B	360427	3435711	2172mm	314 mm x 6 pc	1981 mm x 2 pc	1232 mm x 4 pc



Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Overflateareal	Enhetsvekt	Ultimat statisk belastning (F)	Sikkerhetsfaktor for statisk belastning
PEK6B	360427	343571 1	1588 mm	0.56m ²	56 kg	9960N	3:01

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning må være stabil og jevnt fordelt over rammen.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

