

nVent er et av de mest populære H-Frame-monteringssettene



FUNKSJONER

Skum- eller gumribunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg

Settet inkluderer 2 stolpeføtter med formonterte festemidler, 6 bolter, 6 profilmutre og 2 L-braketter for å fullføre en H-ramme

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Kan brukes med standard monteringskinner



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Temperatur	Sikkerhetsfaktor for statisk belastning	Takgrensenitt	Avstivertyp
PHK	360420	Polypropylen, Polyetylen	-34.4 to 54 °C	3:01	Skum	A (41 x 41 mm)



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Høyde (H)	Lengde (L)	Bredde (W)	Overflateareal	Statisk belastning
PHK	360420	117 mm	314mm	314 mm	0.18m ²	6670N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning representerer 750 lb (3335 N) per stolpefot. Sluttbrukeren må velge og evaluere profilrammen for å sikre at den sammensatte H-rammen kan støtte den påførte belastningen på en skikkelig måte.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221
Alternativ 1 –
Kundeservice
Alternativ 2 – Teknisk
støtte

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrike:
+33 800 901 793

Europa

Tyskland:
800 1890272
Andre land:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

