

# Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av H-Frame post Base



## FUNKSJONER

Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg

Festemidler er formontert i soklene

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Kan brukes med standard monterings Skinner

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3



| Katalognummer | Artikkelnummer | Materiale                      | Overflate        | Temperatur     | Sikkerhetsfaktor for statisk belastning | Takgrense snitt |
|---------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------|
| PHB           | 360422         | Stål, Polypropylen, Polyetylen | Varmegalvanisert | -34 to 54.4 °C | 3:01                                    | Skum            |

Table 2/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | Avstivertype   | Høyde (H) | Lengde (L) | Bredde (W) | Overflateareal     |
|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|--------------------|
| PHB           | 360422         | A (41 x 41 mm) | 117 mm    | 314mm      | 314 mm     | 0.09m <sup>2</sup> |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | Enhetsvekt | Statisk belastning |
|---------------|----------------|------------|--------------------|
| PHB           | 360422         | 1.8 kg     | 3335N              |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

