

nVent CADDY Pyramid ST justerbar Strut støtte



FUNKSJONER

Høydejustering gir effektiv navigering av rør, kabelrør og kabelrenner rundt hindringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01
Temperatur:	-45 to 65 °C
Overflate:	Varmegalvanisert
Materiale:	Polyetylen; Polypropylen; Stål



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)	Overflateareal
PSA10CH13	360468	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm	59355mm ²
PSA16AH18	360469	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm	91613mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Statisk belastning
PSA10CH13	360468	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	3 kg	6670N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

