

nVent CADDY Pyramid ST justerbar Strut støtte



FUNKSJONER

Høydejustering gir effektiv navigering av rør, kabelrør og kabelrenner rundt hindringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Materiale:	Polyetylen;Polypropylen;Stål
Overflate:	Varmegalvanisert
Temperatur:	-45 to 65 °C
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)
PSA10CH13	360468	1319804	254 mm	317.5 mm	152 - 330 mm	203 mm
PSA16AH18	360469	1319805	406 mm	483 mm	178 - 457 mm	203 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflateareal	Enhetsvekt	Statisk belastning
PSA10CH13	360468	1319804	59355mm ²	2 kg	4450N
PSA16AH18	360469	1319805	91613mm ²	3 kg	6670N



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

