


# Hotell i nærheten av nVent Hotell i nærheten av St Bridge Assembly



## FUNKSJONER

Ideell for festing av flere rørføringer, kabelrenner og klimaanleggenheter

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

|                                                 |                              |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:</b> | 3:01                         |
| <b>Temperatur:</b>                              | -45 to 65 °C                 |
| <b>Overflate:</b>                               | Varmegalvanisert             |
| <b>Materiale:</b>                               | Polyetylen;Polypropylen;Stål |

## SPESIFIKASJONER

Table 1/2



| Katalognummer | Artikkelnummer | Lengde 1 (L1) | Lengde 2 (L2) | Høyde (H) | Bredde (W) | Overflateareal        |
|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| PSB24A        | 360475         | 610 mm        | 673 mm        | 142 mm    | 203 mm     | 118709mm <sup>2</sup> |
| PSB42A        | 360478         | 1067 mm       | 1143 mm       | 142 mm    | 203 mm     | 183225mm <sup>2</sup> |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | Enhetsvekt | Statisk belastning |
|---------------|----------------|------------|--------------------|
| PSB24A        | 360475         | 2 kg       | 8900N              |
| PSB42A        | 360478         | 4 kg       | 13340N             |

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning antas å være jevnt fordelt.



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

