

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

FUNKSJONER

Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01
Temperatur:	-45 to 65 °C
Overflate:	Varmegalvanisert
Materiale:	Polyetylen; Polypropylen; Stål



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)	Overflateareal
PSF6C	360463	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm	26452mm²

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)	Overflateareal
PSF10C	360464	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16C	360466	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm	91613mm ²
PSF10D	360465	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm	59355mm ²
PSF16D	360467	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm	91613mm ²



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Enhetsvekt	Statisk belastning	Sertifiseringer
PSF6C	360463	0.5 kg	1334N	
PSF10C	360464	1 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1.5 kg	6670N	ITB
PSF10D	360465	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16D	360467	2 kg	6670N	ITB

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning på 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakt prosjekt- eller taktekkingsingeniør for maksimal tillatt belastning på det enkelte taksystemet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

