

nVent CADDY Pyramid ST fast Strut støtte



The nVent CADDY Pyramid ST Fixed Strut Support offers a simple and adaptable solution for mounting electrical and mechanical services on commercial rooftops. This support system is engineered to evenly distribute weight across the base, ensuring optimal load management. Additionally, the foam pad on the underside provides a low-abrasion interface that protects roof membranes, eliminating the need for a slip sheet.

Constructed with UV-stabilized base materials and hot-dip galvanized strut profiles, these supports deliver exceptional corrosion resistance. The standard strut profile attachment point accommodates a wide range of components, including conduit, pipe, and strut fasteners, allowing for secure and efficient installation.

FUNKSJONER

Sørger for overlegen festing av rør, kabelrør, kanaler, kabelrenner og utstyr

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse

Materiale:	Polyetylen;Polypropylen;Stål
Overflate:	Varmegalvanisert
Temperatur:	-45 to 65 °C
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)
PSF10C	360464	1319800	254 mm	317.5 mm	122 mm	203 mm
PSF10D	360465	1319801	254 mm	317.5 mm	163 mm	203 mm
PSF16C	360466	1319802	406 mm	483 mm	122 mm	203 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Høyde (H)	Bredde (W)
PSF16D	360467	1319803	406 mm	483 mm	163 mm	203 mm
PSF6C	360463	1319799	152 mm	203 mm	122 mm	152 mm



Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Overflateareal	Enhetsvekt	Statisk belastning	Sertifiseringer
PSF10C	360464	1319800	59355mm ²	1 kg	4450N	ITB
PSF10D	360465	1319801	59355mm ²	1.5 kg	4450N	ITB
PSF16C	360466	1319802	91613mm ²	1.5 kg	6670N	ITB
PSF16D	360467	1319803	91613mm ²	2 kg	6670N	ITB
PSF6C	360463	1319799	26452mm ²	0.5 kg	1334N	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning på 73,1 kPa (10,6 psi) takbelastning. Kontakt prosjekt- eller taktekkingsingeniør for maksimal tillatt belastning på det enkelte taksystemet.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

