

Støttesett for kabelbrett uten kabelbrett fra nVent



FUNKSJONER

Trykk-inn-pinner installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller bjelkeklemmer

Pinner og sokkel i plast korroderer ikke

Pinner og monteringshull for de fleste perforerte kabelrenner

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Ekstra pinner kan kjøpes separat

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Materiale:	Polyetylen;Polypropylen;Nylon
Temperatur:	-45 to 65 °C
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01

SPESIFIKASJONER

Table 1/2



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde (L)	Bredde (W)	Høyde (H)	Overflateareal
PTF10P	360519	1319821	318mm	201 mm	102 mm	59355mm ²
PTF16P	360522	1319823	480mm	201 mm	102 mm	91613mm ²
PTF6P	360518	1319820	196mm	150 mm	102 mm	26452mm ²

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Enhetsvekt	Statisk belastning
PTF10P	360519	1319821	0.5 kg	4450N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Enhetsvekt	Statisk belastning
PTF16P	360522	1319823	1 kg	6670N
PTF6P	360518	1319820	0.3 kg	1330N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/CADDY

