

nVent PADDY Pyramid verktøy-fri pipe støtte sett



FUNKSJONER

Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer

Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid

Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret

Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov

Sokkelen har flere hull til klemmer i en rekke størrelser og konfigurasjoner

Ekstra klemmer kan kjøpes separat for ekstra rørføringer

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Enkel å transportere til taket

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	3:01
Temperatur:	-45 to 65 °C
Materiale:	Polyetylen;Polypropylen;Nylon

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde 1 (L1)	Lengde 2 (L2)	Lengde 3 (L3)	Bredde (W)	Høyde (H)
PTF6	360460	196 mm		81mm	150 mm	102 mm
PTF10	360461	318 mm	122 mm	163mm	201 mm	102 mm
PTF16	360462	480 mm	203 mm	244mm	201 mm	102 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	A	B.	Overflateareal	Enhetsvekt	Statisk belastning
PTF6	360460	122 mm	41 mm	26452mm ²	0.3 kg	1330N
PTF10	360461	203 mm	41 mm	59355mm ²	0.5 kg	4450N
PTF16	360462	285 mm	41 mm	91613mm ²	1 kg	6670N



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Lengde 2 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF2C-klemmer. Lengde 3 representerer maksimal rørmidte til rørmidte ved bruk av PTF1C-klemmer.

Verktøyløs rørklemme				
Dele nummer	Ytre diameter OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

Delenummer	Antall klemmer inkludert		Maksimal klemmekapasitet	
	PTF1C	PTF2C	PTF1C	PTF2C
PTF6	1	1	3	1
PTF10	-	2	5	2
PTF16	-	2	7	3

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

