

# nVent CADDY Pyramid er en universell støtte



## FUNKSJONER

Sikrede muttere i rustfritt stål muliggjør egentilpassede festemetoder på støttefoten, inkludert enkel montering av en skinne i rustfritt stål, gjengestang eller andre prosjektspesifikke deler

Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak

Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum

Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater

Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet

Inkluderer kvadratiske hull som muliggjør bruk av H-profil, en 12" (305 mm) som kryss støtte (kun PBU16)

Sokkelen er produsert i UV-stabilisert termoplastisk materiale

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Materiale:</b>                               | Polyetylen;Polypropylen;Rustfritt stål 18-8 (EN 1.4305) |
| <b>Temperatur:</b>                              | -45 to 65 °C                                            |
| <b>Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:</b> | 3:01                                                    |

## SPESIFIKASJONER

Table 1/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde 1 (L1) | Lengde 2 (L2) | Høyde (H) | Bredde (W) |
|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| PBU10M        | 360496         | 1319818  | 254 mm        | 318 mm        | 102 mm    | 201 mm     |
| PBU16M        | 360497         | 1319819  | 406 mm        | 480 mm        | 102 mm    | 201 mm     |

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde 1 (L1) | Lengde 2 (L2) | Høyde (H) | Bredde (W) |
|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|-----------|------------|
| PBU6M         | 360495         | 1319817  | 140 mm        | 196 mm        | 102 mm    | 150 mm     |




Table 2/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Gjengestørrelse (TS) | Hullantall | A      | B.    |
|---------------|----------------|----------|----------------------|------------|--------|-------|
| PBU10M        | 360496         | 1319818  | M10                  | 2          | 218 mm |       |
| PBU16M        | 360497         | 1319819  | M10                  | 2          | 165 mm |       |
| PBU6M         | 360495         | 1319817  | M10                  | 3          | 114 mm | 57 mm |

Table 3/3

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Overflateareal       | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|----------------------|--------------------|
| PBU10M        | 360496         | 1319818  | 59355mm <sup>2</sup> | 4450N              |
| PBU16M        | 360497         | 1319819  | 91613mm <sup>2</sup> | 6670N              |
| PBU6M         | 360495         | 1319817  | 26452mm <sup>2</sup> | 1330N              |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

**Nord-Amerika**

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

**Europa**

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

