

nVent skrutrekker for låsing

FUNKSJONER

For bruk i betong og solid murstein

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget



Materiale: Stål
Overflate: Elektrogalvanisert





SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	B.	C.	Lengde (L)
CRLAM10EG	390010	1342823	10	32 mm	22 mm	72mm
CRLAM8EG	390009	1342822	8	32 mm	22 mm	72mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Borekronediameter	Borehulldybde	Statisk belastning	Sertifiseringer
CRLAM10EG	390010	1342823	8mm	50mm	2900N	FM Approved, Pipe Hanger Components, ITB
CRLAM8EG	390009	1342822	8mm	50mm	2900N	ITB



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

