

nVent er en av de få som har vært på besøk



FUNKSJONER

Prefabrikkerte montasjer lar seg enkelt løfte og låse på plass, noe som sparer tid og penger

Et enkelt «trykk-for-å-installere»-system gjør det enkelt for installatører å skyve gjengestangen gjennom monteringshullet hvor den umiddelbart holdes på plass

Låsemutteren kan strammes med fingrene og låse staget på plass

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

I samsvar med den amerikanske føderale spesifikasjonen WW-H-171 (type 23), samt Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS SP-58 (type 19 og 23)

Materiale: Støpejern
Overflate: Elektrogalvanisert



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Stangstørrelse (RS)	Flenstykkelse (FT)	Høyde (H)	Lengde (L)
CRLBM10EG	390002	1342821	M10	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm
CRLBM8EG	390001	1342820	M8	3 - 10 mm	30 mm	52.3mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	A	Statisk belastning 1 (F1)	Statisk belastning 2 (F2)
CRLBM10EG	390002	1342821	25.3 mm	24.9 mm	1100N	2200N
CRLBM8EG	390001	1342820	25.3 mm	24.9 mm	1100N	1400N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Statisk belastning 1 representerer 1/8"-3/16" (3-5 mm) flenstykkelse. Statisk Belastning 2 representerer 1/4"-3/8" (6-10 mm) flenstykkelse.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

