

# nVent Låsekanonmutter



## FUNKSJONER

Sørger for hurtig standard tilkobling mellom gjenget bolt og utstyr til kanalskinne

Kan brukes til å prefabrikere montasjer som raskt kan skyves på tidligere installerte gjengestag

Fungerer med lett skadde gjenger og mindre grater på gjengestaget

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

**Materiale:** Støpejern  
**Overflate:** Elektrogalvanisert




## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Stangstørrelse (RS) | B.    | C.      | D       |
|---------------|----------------|----------|---------------------|-------|---------|---------|
| CRLSM10EG     | 390004         | 1319863  | 10                  | 35 mm | 19.5 mm | 13.5 mm |
| CRLSM8EG      | 390003         | 1319862  | 8                   | 35 mm | 19.5 mm | 13.5 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Lengde (L) | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|------------|--------------------|
| CRLSM10EG     | 390004         | 1319863  | 23mm       | 3750N              |
| CRLSM8EG      | 390003         | 1319862  | 23mm       | 2750N              |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

