

nVent selvskjærende kabelbånd



nVent CADDY selvskuttende kabelbinding er en allsidig, verktøyfri datacom-løsning for bunting av store mengder kabler. Dette enkle, men innovative produktet har et innebygd kutteblad for å sørge for en sikker festing og en trygg, ren binding. Med slitesterk 6/6 nylon har den selvskuttende kabelbindingen en robust 22 kg strekkfasthet.

FUNKSJONER

Eliminerer skarpe kanter og beskytter eksponert hud mot kutt under montering

Lås og vri for å kutte, ingen kutteverktøy kreves

Ulike farger, inkludert en svart UV-beskyttet versjon for å oppfylle spesifikke behov

Overholder RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive)

Halogenfri

cULus Listed to UL 62275/CSA C22.2 No. 62275, UL Certified to IEC 62275

Samsvarer med: IEC® 60695-2-11 (glødetråd, test 960 °C)





SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Installasjonstemperatur	Driftstemperatur
CADTIESC14CBAP	601009	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	355.6m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CBAP	601018	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC8CNAP	601019	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	203.2m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC11CBAP	601000	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Svart	279.4m m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Farge	Lengde (L)	Bredde (W)	Installasjonstemperatur	Driftstemperatur
CADTIESC11CNAP	601001	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	279.4m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C
CADTIESC14CNAP	601010	Nylon, Rustfritt stål 301 (EN 1.4310)	Naturlig	355.6m	4.32 mm	0 °C Min	-20 to 85 °C

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieill. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vår solide portefølje av merkevarer:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

