

Kontaktledningsutstyr for nVent-høyhastighetskobling



FUNKSJONER

Settet inkluderer en forhåndskuttet, utkoblet kabel for å unngå frysning, en forhåndsmontert endekobling og en verktøyfri låseenhet for å spare installasjonstid

Festes til byggverk eller ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Endekoblingen festes enkelt til øyemutteren

Smekklås gir en sikker forbindelse

Materiale: Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate: Elektrogalvanisert;Varmegalvanisert
Diameter for kabeltråd: 6 mm

SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Lengde på kabeltråd	A	B.	C.	Høyde (H)
SLK6L10	196801	10m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L15	196802	15m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L20	196803	20m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L25	196804	25m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L30	196805	30m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L40	196806	40m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L5	196800	5m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm
SLK6L50	196807	50m	75 mm	40 mm	15 mm	108 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)
SLK6L10	196801	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L15	196802	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L20	196803	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L25	196804	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L30	196805	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L40	196806	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L5	196800	41 mm	30 mm	60 ° Max
SLK6L50	196807	41 mm	30 mm	60 ° Max

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


Lengden på stålvaieren måles fra enden av stålvaieren til kroksiden på slagverktøyet.


Statisk belastning 1 representerer en punktbelastning på midten av ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 2 representerer en belastning fordelt på to- eller tre punkter på ledningsinstallasjonen. Statisk belastning 3 representerer en belastning fordelt på fire- eller flere punkter på ledningsinstallasjonen.

Oppheng av stålwire, må bli forspent med bruk av spesielt verktøy for bæreline stramming.

Montert horisontal		
Forspent	1,000 N	450 N
Statisk belastning 1 (F1)	490 N	590 N
Statisk belastning 2 (F2)	880 N	1080 N
Statisk belastning 3 (F3)	980 N	1180 N
Montert vertikal		
Statisk belastning 4 (F4)	4,440 N	

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

