

Låseenhet for nVent-girkobling for kjøreledning



FUNKSJONER

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 60 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere strukturen


Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	Materiale	Diameter for kabeltråd	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK6C2	196820	Stål, Polypropylen, Sinklegering	6 mm	108 mm	41 mm	30 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Låseenheter skal kun brukes med nVent CADDY Speed Link-vaiersneller og tilbehør med samme angitte stålvaierdiameter som låseenhetene. Må ikke brukes med andre ledninger.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

