

nVent PADDY Speed Link LD med krok



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

Materiale: Rustfritt stål 304 (EN 1.4301)
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01
Diameter for kabeltråd: 1.5 mm



SPESIFIKASJONER



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde på kabeltråd	A	B.	C.	Statisk belastning
SLD15L10S	195945	1319621	10m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L2S	195935	1319619	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLD15L5S	195940	1319620	5m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Høyde (H): 19 mm

Bredde (W): 12.7 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Stålwire og forankring-kroker samt øvrig tilbehør montert på forhånd, laget av rustfritt stål, kvalitet 316 (1.4401).



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

