

nVent Speed Link Light Pack med Wedge anker



nVent CADDY Speed Link Light Pack med boltanker inkluderer en forhåndskåret lengde (1m og 2m) av 1mm ståltråd festet til et boltanker sammen med en låsemekanisme med ultralav profil. Entreprenører kan raskt og trygt installere det i betongtaket for å støtte og feste belysning og skilting.

FUNKSJONER

Komplett system inkluderer vaier, låsemekanisme og boltanker fra fischerwerke GmbH &Co. KG

Festes raskt og enkelt til opp-sprukket og ikke opp-sprukket betong

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Sikkerhetsfaktor for statisk belastning: 5:01
Overflate: Elektrogalvanisert
Materiale: Stål;Messing

SPESIFIKASJONER


Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)	Høyde (H)	Bredde (W)
CLP1L1WA6	196093	1 mm	1m	54mm	17 mm	12.5 mm
CLP1L2WA6	196094	1 mm	2m	54mm	17 mm	12.5 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
CLP1L1WA6	196093	6.5 mm	60 °	100N
CLP1L2WA6	196094	6.5 mm	60 °	100N

Borekronediameter: 6mm
Borehulldybde: 31mm
Kapslingsdybde: 25 mm Min



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

