

nVent-hurtigkobling med krok



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Ideell for å støtte lysarmaturer, kanalsystemer og andre installasjonsprosjekter

Slank, lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Nøkkelløs låseenhet kan justeres selv etter installasjon



Materiale:	Stål
Overflate:	Elektro galvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Diameter for kabeltråd:	1.5 mm



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde på kabeltråd	A	B.	C.	Statisk belastning
SLDM615L1	196028	1319630	1m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N
SLDM615L2	196029	1319631	2m	58.4 mm	22.9 mm	6.4 mm	195N

Stangstørrelse (RS):	6
Lengde (L):	7mm
Høyde (H):	24.5 mm
Bredde (W):	9.2 mm



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

