

nVent PADDY Speed Link SLK med vinkelbrakett



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for vinkelbrakett

Ideell for festing i betong, stål eller på treflater

Enkelt alternativ til kjetting og ekstra festemidler

Materiale:	Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate:	Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	A	Hullstørrelse (HS)
SLK15L1AB	196500		1.5 mm	1m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L2AB	196501	1319638	1.5 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L3AB	196502		1.5 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK15L5AB	196503		1.5 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L2AB	196529		2 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm



Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	A	Hullstørrelse (HS)
SLK2L3AB	196530		2 mm	3m	22.6 mm	7.1 mm
SLK2L5AB	196531		2 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L2AB	196713		3 mm	2m	22.6 mm	7.1 mm
SLK3L5AB	196715		3 mm	5m	22.6 mm	7.1 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)
SLK15L1AB	196500		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L2AB	196501	1319638	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L3AB	196502		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK15L5AB	196503		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L2AB	196529		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L3AB	196530		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK2L5AB	196531		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max
SLK3L2AB	196713		62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max
SLK3L5AB	196715		62 mm	24 mm	16 mm	90 ° Max

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Statisk belastning	Sertifiseringer
SLK15L1AB	196500		195N	cUL, UL, ITB
SLK15L2AB	196501	1319638	195N	cUL, UL, ITB
SLK15L3AB	196502		195N	cUL, UL, ITB
SLK15L5AB	196503		195N	ITB, cUL, UL
SLK2L2AB	196529		440N	ITB, cUL, UL
SLK2L3AB	196530		440N	cUL, ITB, UL
SLK2L5AB	196531		440N	UL, cUL, ITB
SLK3L2AB	196713		890N	
SLK3L5AB	196715		890N	



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

