

# nVent PADDY Speed Link SLK med dekkkrok



## FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok

Festes raskt og enkelt på hule metalldekker

Fjærbelastet ende smekker inn i dekkhullet og låses på plass

Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkhullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren

|                                                 |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materiale:</b>                               | Stål;Sinklegering;Polypropylen |
| <b>Overflate:</b>                               | Elektro galvanisert            |
| <b>Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:</b> | 5:01                           |
| <b>Samsvarer med:</b>                           | SMACNA HVAC-DCS                |



## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Diameter for kabeltråd | Lengde på kabeltråd | Tykkelse på takets dekkplate | A      |
|---------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------------|--------|
| SLK15L1DH     | 196676         |          | 1.5 mm                 | 1m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |
| SLK15L2DH     | 196677         |          | 1.5 mm                 | 2m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |
| SLK15L3DH     | 196504         | 1319639  | 1.5 mm                 | 3m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |
| SLK15L5DH     | 196505         | 1319640  | 1.5 mm                 | 5m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |
| SLK2L3DH      | 196532         | 1319648  | 2 mm                   | 3m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |
| SLK2L5DH      | 196533         | 1319649  | 2 mm                   | 5m                  | 1.5 mm Max                   | 9.2 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Hullstørrelse (HS) | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|--------------------|--------------------|
| SLK15L1DH     | 196676         |          | 8 mm               | 195N               |
| SLK15L2DH     | 196677         |          | 8 mm               | 195N               |
| SLK15L3DH     | 196504         | 1319639  | 8 mm               | 195N               |
| SLK15L5DH     | 196505         | 1319640  | 8 mm               | 195N               |
| SLK2L3DH      | 196532         | 1319648  | 8 mm               | 440N               |
| SLK2L5DH      | 196533         | 1319649  | 8 mm               | 440N               |


**Høyde (H):** 55 mm  
**Bredde (W):** 19 mm  
**Tykkelse (T):** 12.5 mm  
**Vinkel (a):** 90 ° Max

## YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Belastningsindeksen er kun anvendbar dersom bæreelementets (ståldekket) bæreevne er tilstrekkelig.

Sjekk med dekkprodusenten angående anbefalt belastningskapasitet.

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

---

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

