

nVent PADDY Speed Link SLK med hammer-on-flenslemme



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for nVent CADDY hammerfestet flensklips

Installeres med kun en hammer

Passer de fleste bjelker

Materiale:	Stål;Polypropylen;Sinklegering
Overflate:	Elektrogalvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Flenstykkelse (FT)	Statisk belastning
SLK15L34H24	196506	1319641	1.5 mm	3m	3 - 8 mm	195N
SLK15L34H58	196507		1.5 mm	3m	8 - 14 mm	195N
SLK2L34H24	196535	3435518	2 mm	3m	3 - 8 mm	440N
SLK2L34H58	196536	3435519	2 mm	3m	8 - 14 mm	440N

Høyde (H):	55 mm
Bredde (W):	19 mm
Tykkelse (T):	12.5 mm
Vinkel (a):	90 ° Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

