

nVent PADDY Speed Link SLK låseenhet



FUNKSJONER

Nøkkelløs trykk/dra-utløsning for enkle justeringer

Lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt

Kabelspredning på 90 grader gjør det mulig å posisjonere enheten nærmere lasten

Låsemekanismens rør er lette å betjene med hansker

Dobbeltsidig låsemekanisme muliggjør enkel høydejustering

Materiale: Stål; Polypropylen; Sinklegering



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)
SLK2C200	196600	1342873	1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK2R10	196770		1.5 - 2 mm	55 mm	19 mm	12.5 mm
SLK3C200	196730	1305116	3 mm	62 mm	24 mm	16 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Vinkel (a)	Sertifiseringer
SLK2C200	196600	1342873	90 ° Max	cUL, ITB, UL
SLK2R10	196770		90 ° Max	UL, cUL, ITB
SLK3C200	196730	1305116	90 ° Max	

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Låseenheter skal kun brukes med nVent CADDY Speed Link-vaiersneller og tilbehør med samme angitte stålvaierdiameter som låseenhetene. Må ikke brukes med andre ledninger.



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

