

nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget Stud End



FUNKSJONER

Komplette system inneholder stålwiren, låsemekanismen og formonternt tilpasset gjenget bolt

Festes til strukturer med gjengede ankere eller enheter med gjenget hull

Kobles direkte på gjengede komponenter i trapesmontasjer, lysarmaturer, HVAC-montasjer eller skilt

Materiale:	Stål;Polypropylen;Sinklegering
Overflate:	Elektro galvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS



SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnumm er	E- nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Stangstørrelse (RS)	Skruelengde (L)
SLK15L1SEM6	196564	1319660	1.5 mm	1m	6	25mm
SLK15L1SEM8	196565	3435534	1.5 mm	1m	8	45mm
SLK15L2SEM6	196566	1319661	1.5 mm	2m	6	25mm
SLK15L2SEM8	196567	3435535	1.5 mm	2m	8	45mm
SLK15L3SEM6	196568	1319662	1.5 mm	3m	6	25mm
SLK15L3SEM8	196570		1.5 mm	3m	8	45mm
SLK2L2SEM8	196559	1319658	2 mm	2m	8	45mm
SLK2L3SEM8	196561	1319659	2 mm	3m	8	45mm
SLK2L5SEM6	196562		2 mm	5m	6	25mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Stangstørrelse (RS)	Skruelengde (L)
SLK2L5SEM8	196563	3435533	2 mm	5m	8	45mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Høyde (H)	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK15L1SEM6	196564	1319660	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L1SEM8	196565	3435534	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM6	196566	1319661	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L2SEM8	196567	3435535	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM6	196568	1319662	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3SEM8	196570		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK2L2SEM8	196559	1319658	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L3SEM8	196561	1319659	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM6	196562		55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N
SLK2L5SEM8	196563	3435533	55 mm	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	440N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

