

nVent PADDY Speed Link SLK med Toggle



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker

Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter

Ideell for å støtte lysarmaturer

Også tilgjengelig med Y-vippeanker


Materiale:	Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate:	Elektro galvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS
Diameter for kabeltråd:	1.5 mm



SPESIFIKASJONER

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Lengde på kabeltråd	A	B.	Statisk belastning
SLK15L10T	196526	1342892	10m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L1T	196521	1342887	1m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2T	196522	1305139	2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L2TR2	196644		2m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L3T	196523	1342889	3m	39 mm	5 mm	195N
SLK15L5T	196524	1342890	5m	39 mm	5 mm	195N

Høyde (H):	55 mm
Bredde (W):	19 mm
Tykkelse (T):	12.5 mm
Vinkel (a):	90 ° Max



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

