

nVent er utstyrt med en SÅKALT «CADDY speed Link»



FUNKSJONER

Komplett system inkluderer vaier, låsemekanisme og boltanker fra fischerwerke GmbH &Co. KG

Festes raskt og enkelt til opp-sprukket og ikke opp-sprukket betong

Ingen spesielle verktøy er nødvendig

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Materiale:	Stål;Polypropylen;Sinklegering
Overflate:	Elektro galvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Borekronediameter:	6mm
Borehulldybde:	31mm
Kapslingsdybde:	25 mm Min

SPESIFIKASJONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Lengde (L)	Høyde (H)
SLK15L2WA6	196671		1.5 mm	2m	54mm	55 mm
SLK15L3WA6	196672		1.5 mm	3m	54mm	55 mm
SLK2L2WA6	196734	1319678	2 mm	2m	54mm	55 mm
SLK2L3WA6	196735	1319679	2 mm	3m	54mm	55 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK15L2WA6	196671		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3WA6	196672		19 mm	12.5 mm	90 ° Max	195N

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Tykkelse (T)	Vinkel (a)	Statisk belastning
SLK2L2WA6	196734	1319678	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	1319679	19 mm	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

nVent.com/ENDDT

