

nVent PADDY Speed Link SLS med dekkkrok



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for takfestekrok

Festes raskt og enkelt på hule metalldekker

Fjærbelastet ende smekker inn i dekkhullet og låses på plass

Innovativ design hjelper med å beskytte vaieren mot skarpe kanter i dekkhullet og reduserer dermed risikoen for skade på vaieren

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Materiale	Overflate	Sikkerhetsfaktor for statisk belastning	Samsvarer med
SLS2L3DH	196753	1319696	Stål, Sinklegering, Polypropylen	Elektro galvanisert	5:01	SMACNA HVAC-DCS

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	Tykkelse på takets dekkplate	A
SLS2L3DH	196753	1319696	2 mm	3m	1.5 mm Max	9.2 mm

Table 3/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Hullstørrelse 1 (HS1)	Statisk belastning
SLS2L3DH	196753	1319696	8 mm	270N

Gjengestørrelse (TS):	M8
Høyde 1 (H1):	53mm
Høyde 2 (H2):	46.5mm
Bredde (W):	16 mm
Tykkelse (T):	4 mm Max
Hullstørrelse 2 (HS2):	8 - 10 mm
Sporstørrelse (SS):	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER



2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.



Total belasting per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

Belastningsindeksen er kun anvendbar dersom bæreelementets (ståldekket) bæreevne er tilstrekkelig.

Sjekk med dekkprodusenten angående anbefalt belastningskapasitet.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

