

nVent er utstyrt med en hurtigkobling



FUNKSJONER

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok

Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler

Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren

Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold

Smekklås gir en sikker forbindelse

Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper

Bruk kun fingrene for tilstramming av mutter, sikrer låsemekanismen i riktig posisjon, uten bruk av verktøy

Installeres i monteringsprofiler uten behov for bruk av fingre eller verktøy i profilen

Materiale:	Stål;Sinklegering;Polypropylen
Overflate:	Elektro galvanisert
Sikkerhetsfaktor for statisk belastning:	5:01
Samsvarer med:	SMACNA HVAC-DCS



SPESIFIKASJONER

Table 1/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Diameter for kabeltråd	Lengde på kabeltråd	A	B.
SLS2L1	196741	1319684	2 mm	1m	57 mm	20 mm
SLS2L10	196746	1319689	2 mm	10m	57 mm	20 mm
SLS2L2	196742	1319685	2 mm	2m	57 mm	20 mm
SLS3L10	196752	1319695	3 mm	10m	57.6 mm	23.2 mm
SLS3L3	196749	1319692	3 mm	3m	57.6 mm	23.2 mm
SLS3L5	196750	1319693	3 mm	5m	57.6 mm	23.2 mm

Table 2/3

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Høyde 1 (H1)	Høyde 2 (H2)	Gjengestørrelse (TS)
SLS2L1	196741	1319684	5.5 mm	53mm	43.5mm	M8
SLS2L10	196746	1319689	5.5 mm	53mm	43.5mm	M8

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	C.	Høyde 1 (H1)	Høyde 2 (H2)	Gjengestørrelse (TS)
SLS2L2	196742	1319685	5.5 mm	53mm	43.5mm	M8
SLS3L10	196752	1319695	6.1 mm	53mm	46.5mm	M12
SLS3L3	196749	1319692	6.1 mm	53mm	46.5mm	M12
SLS3L5	196750	1319693	6.1 mm	53mm	46.5mm	M12

Table 3/3							
Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Bredde (W)	Hullstørrelse (HS)	Sporstørrelse (SS)	Tykkelse (T)	Statisk belastning
SLS2L1	196741	1319684	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L10	196746	1319689	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS2L2	196742	1319685	16 mm	8 - 10 mm	8 x 6.5 mm - 8 x 10 mm	4 mm Max	270N
SLS3L10	196752	1319695	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L3	196749	1319692	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N
SLS3L5	196750	1319693	20 mm	12 - 14 mm	12 x 10 mm - 12 x 14 mm	6 mm Max	670N



YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER


2 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E0 og E0L.

3 mm låsemekanisme er i samsvar med C-Channel type E1, E2, E2L, E3, E4, E5, Profil Kanal type C, Profil Kanal type A, Slisset, Profil Kanal.

Total belastning per stålwire dimensjon på en fler-fagverk må ikke overstige statisk belastning.

DIAGRAMMER





ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

