

nVent er en superfix 243 M8



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Materiale: Stål; EPDM-SBR-gummi
Overflate: Elektrogalvanisert
Farge: Svart
Temperatur: -50 to 110 °C



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
SXE019	400056	3435835	15 - 19 mm	10	M8	20 mm
SXE023	400057	3435836	21 - 23 mm	15	M8	20 mm
SXE028	400058	3435837	26 - 28 mm	20	M8	20 mm
SXE035	400059	3435838	32 - 35 mm	25	M8	20 mm
SXE043	400060	3435839	40 - 43 mm	32	M8	20 mm
SXE052	400062	3435842	48 - 52 mm	40	M8	20 mm
SXE058	589310	3435948	54 - 58 mm		M8	20 mm
SXE061	589320	3435949	57 - 61 mm	50	M8	20 mm
SXE014	400055	3435834	12 - 14 mm	8	M8	20 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
SXE019	400056	3435835	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXE023	400057	3435836	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXE028	400058	3435837	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXE035	400059	3435838	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXE043	400060	3435839	1.5 mm	6	32mm	1000N
SXE052	400062	3435842	1.5 mm	6	32mm	1300N
SXE058	589310	3435948	2 mm	6	32mm	1300N
SXE061	589320	3435949	2 mm	6	32mm	1300N
SXE014	400055	3435834	1.5 mm	6	27mm	1000N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

