

nVent er en superfix 243 M8/M10



FUNKSJONER

Med en enkel lukkemekanisme

Skruehodet er tilpasset for flat Hex, eller Phillips Bitz

Kategori II, støyreduksjon i henhold til DIN EN ISO 3822-1

I samsvar med krav til lydisolasjon i følge med DIN 4109

Tilpasset Brann klassifikasjon E i samsvar med DIN EN 13051-1

Materiale: Stål; EPDM-SBR-gummi
Overflate: Elektrogalvanisert
Farge: Svart
Temperatur: -50 to 110 °C



SPESIFIKASJONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
SXD014	400063	3435843	12 - 14 mm	8	M8, M10	20 mm
SXD019	400064	3435844	15 - 19 mm	10	M8, M10	20 mm
SXD023	400065	3435845	21 - 23 mm	15	M8, M10	20 mm
SXD028	400066	3435846	26 - 28 mm	20	M8, M10	20 mm
SXD035	400067	3435847	32 - 35 mm	25	M8, M10	20 mm
SXD043	400068	3435848	40 - 43 mm	32	M8, M10	20 mm
SXD052	400070	3435851	48 - 52 mm	40	M8, M10	20 mm
SXD058	589350	3435951	54 - 58 mm		M8, M10	20 mm
SXD061	400071	3435852	57 - 61 mm	50	M8, M10	20 mm
SXD080	400074	3435855	74 - 80 mm	65	M8, M10	20 mm
SXD091	400075	3435856	83 - 91 mm	80	M8, M10	20 mm

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Ytre diameter (OD)	NB/DN	Stangstørrelse (RS)	Bredde (W)
SXD114	400077	3435858	108 - 114 mm	100	M8, M10	23 mm


Table 2/2

Katalognummer	Artikkelnummer	E-nummer	Tykkelse (T)	Skruediameter (Sc)	Skruelengde (L)	Statisk belastning
SXD014	400063	3435843	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXD019	400064	3435844	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXD023	400065	3435845	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXD028	400066	3435846	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXD035	400067	3435847	1.5 mm	6	27mm	1000N
SXD043	400068	3435848	1.5 mm	6	32mm	1000N
SXD052	400070	3435851	1.5 mm	6	32mm	1300N
SXD058	589350	3435951	2 mm	6	32mm	1300N
SXD061	400071	3435852	2 mm	6	32mm	1300N
SXD080	400074	3435855	2 mm	6	37mm	1300N
SXD091	400075	3435856	2 mm	6	40mm	1300N
SXD114	400077	3435858	2 mm	6	50mm	2200N

YTTERLIGERE PRODUKTDETALJER

Fôr i EPDM-gummi.

DIAGRAMMER



ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

