

# nVent PADDY Superklip



## FUNKSJONER

Lukker og låses automatisk når røret, slangen eller kabelen settes inn

Udelt klemme for rask og enkel installasjon

Festes med enten en treskrue, dobbeltgjenget skrue med eller uten krage, spiker med krage, gjengestag, monteringsplate eller brakett



**Materiale:** Xenoy®  
**Temperatur:** -25 to 90 °C

## SPESIFIKASJONER

| Katalognummer | Artikkelnumm<br>er | E-<br>nummer | Ytre diameter<br>(OD) | Kobberrørstørrel<br>se | B.         | C.         | Statisk<br>belastning |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 389001        | 389001             | 3535685      | 11.8 - 14.3 mm        | 3/8"                   | 17.2<br>mm | 29.9<br>mm | 160N                  |
| 389002        | 389002             | 3535686      | 14.3 - 16.8 mm        | 1/2"                   | 19.5<br>mm | 32 mm      | 175N                  |
| 389003        | 389003             | 3535687      | 16.8 - 19.5 mm        | 5/8"                   | 20 mm      | 35.4<br>mm | 190N                  |
| 389004        | 389004             | 3535688      | 19.5 - 21.8 mm        |                        | 20 mm      | 39.4<br>mm | 200N                  |
| 389005        | 389005             | 3535689      | 21.8 - 24.8 mm        | 3/4"                   | 20 mm      | 42 mm      | 215N                  |
| 389006        | 389006             | 3535691      | 24.8 - 27.8 mm        |                        | 20.2<br>mm | 45.1<br>mm | 240N                  |
| 389007        | 389007             | 3535692      | 27.8 - 31.2 mm        | 1"                     | 20.2<br>mm | 48.9<br>mm | 260N                  |
| 389008        | 389008             | 3535693      | 31.2 - 35.5 mm        | 1 1/4"                 | 21 mm      | 54.4<br>mm | 300N                  |

| Katalognummer | Artikkelnumm<br>er | E-<br>nummer | Ytre diameter<br>(OD) | Kobberrørstørrel<br>se | B.         | C.         | Statisk<br>belastning |
|---------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------------|------------|------------|-----------------------|
| 389009        | 389009             | 3435785      | 35.5 - 39.5 mm        | 1 1/4"                 | 21 mm      | 59.4<br>mm | 320N                  |
| 389011        | 389011             | 3535694      | 39.5 - 43.5 mm        | 1 1/2"                 | 21 mm      | 64.2<br>mm | 360N                  |
| 389013        | 389013             | 3435787      | 50.5 - 55.5 mm        | 2"                     | 23 mm      | 78.7<br>mm | 400N                  |
| 389017        | 389017             | 3435791      | 7.8 - 9.5 mm          | 1/4"                   | 17.1<br>mm | 26.4<br>mm | 135N                  |
| 389018        | 389018             | 3435792      | 9.5 - 11.8 mm         | 1/4"                   | 17.1<br>mm | 26.4<br>mm | 150N                  |

## DIAGRAMMER



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmaterieil. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221  
Alternativ 1 –  
Kundeservice  
Alternativ 2 – Teknisk  
støtte

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrike:  
+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:  
800 1890272  
Andre land:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Alle nVent-merker og -logoer er eid eller lisensiert av nVent Services GmbH eller dets datterselskaper. Alle andre varemerker eies av de respektive eierne. nVent forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forvarsel.

Dette dokumentet er systemgenerert.

[nVent.com/ENDDT](http://nVent.com/ENDDT)

