

# OCDC Deck Hanger



## FUNKSJONER

Gir et mobilt monteringshull

Festes til dekke uten å måtte bore eller slå hull

Sikret mellom overlapp av to stålfater


## SPESIFIKASJONER

Table 1/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | Materiale | Overflate            | Hullstørrelse (HS) | Flenstykkelse (FT) |
|---------------|----------------|----------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|
| OCDC68MM      | 160700         | 1319414  | Stål      | NVent CADDY-armering | 6.8 mm             | 1.0 - 2.5 mm       |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikkelnummer | E-nummer | B.    | C.    | X           | Statisk belastning |
|---------------|----------------|----------|-------|-------|-------------|--------------------|
| OCDC68MM      | 160700         | 1319414  | 54 mm | 46 mm | 13 x 8.5 mm | 400N               |



## ADVARSEL

nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.

### Nord-Amerika

+1.800.753.9221

Alternativ 1 –

Kundeservice

Alternativ 2 – Teknisk

støtte

### Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrike:

+33 800 901 793

### Europa

Tyskland:

800 1890272

Andre land:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

